

Trizact™ discos HX de diamante.

Para preparación de suelos de piedra

Hoja Técnica

TD145

Fecha: Abril 2012
Sustituye: Agosto 2011

Descripción:

Los discos Trizact™ Diamond HX son discos de calidad Premium fabricados con resina y diamantes sobre un soporte textil de alta resistencia.

Se utilizan en suelos de piedra con rotativas monodisco o fregadoras de suelo para quitar las rayas y preparar un suelo para su posterior protección o pulido con alta velocidad. El uso de estos discos ofrece un acabado de suelo microscópicamente liso. Esto proporcionará un resultado de alto brillo y reflejo definido de imagen (reflejo espejo) cuando a continuación el suelo se pule a alta velocidad con discos Scotch-Brite púrpura o se cristaliza o se protege con un recubrimiento superficial.

Características especiales:

- Se puede utilizar en varios tipos de piedra, mármol, terrazo, cemento pulido, granito, etc.
- 3 colores: Dorado (más agresivo con un equivalente a grano ANSI 60-100) Rojo (agresividad media con grano ANSI 100-400) y Azul (acabado fino con grano ANSI 400-1200).
- Óptima capacidad para quitar arañazos y preparar la superficie.
- Eficacia constante desde el primer uso hasta el final de la vida útil del disco lo que facilita obtener acabados homogéneos.
- Duradero para preparar grandes superficies.
- Se puede usar en rotativas monodisco o fregadoras de suelo.

Dónde y cómo usarlo:

Los discos Trizact™ Diamond HX se pueden utilizar en rotativas monodisco

o autofregadoras para una preparación con agua de los suelos de piedra.

Instrucciones de uso:

En un suelo no muy deteriorado, homogéneo con pequeños arañazos o rayas, es suficiente con el uso del disco Trizact™ Diamond HX ROJO y el AZUL con agua para preparar una superficie suave para posterior tratamiento.

En caso de suelos más deteriorados o rayas más profundas se recomienda comenzar con el disco Trizact™ Diamond HX DORADO antes del ROJO

1. Montar 4 discos Trizact™ Diamond HX ROJO en un disco no agresivo como soporte (blanco 3M Scotch-Brite™) en cruz, como se muestra en la imagen.



2. Utilice suficiente agua para refrigerar los discos y facilitar el movimiento de la máquina. Realice 6 pasadas (ida y vuelta son 2 pasadas) utilizando una máquina rotativa o una fregadora de suelo. Se puede utilizar un poco de jabón neutro para facilitar el movimiento de la máquina.
3. Aspire el líquido lechoso resultante del suelo con un aspirador de líquidos o si utiliza autofregadora puede hacer la última pasada con

el labio bajado para recoger el agua.

4. Montar 4 discos Trizact™ Diamond HX AZUL en OTRO disco no agresivo como soporte (Por ejemplo disco Blanco Scotch-Brite™ de 3M™) en cruz
5. Utilice suficiente agua para refrigerar los discos y facilitar el movimiento de la máquina. Realice 6 pasadas (ida y vuelta son 2 pasadas) utilizando una máquina rotativa o una fregadora de suelo. Se puede utilizar un poco de jabón neutro para facilitar el movimiento de la máquina.
6. Aspire el suelo o realice la última pasada de autofregadora con la aspiración conectada.
7. Friegue el suelo con agua limpia para retirar los restos de partículas abrasivas y aspire de nuevo.
8. Ahora el suelo está muy suave al tacto y preparado para un tratamiento protector o abrillantado

Mantenimiento de los discos :

1. Retire los discos Trizac del disco soporte.
2. Lávelos con agua abundante.
3. Déjelos secar.

Nota: No lavar a máquina.

Características del producto:

Color: Blanco con cara activa con patrón de hexágonos y la cara posterior con letras coloreadas que identifican el producto como dorado GOLD, rojo RED o azul BLUE.

Espesor : 5mm

Diámetro: 12,8 cm.

Los discos no se ven significativamente afectados por el uso de limpiadores y detergentes habituales para mantenimiento de suelos.

3M Scotch-Brite™

Seguridad:

El usuario es el único responsable de determinar si los discos Trizac™ Diamond HX son adecuados para el uso pretendido. Algunos suelos pueden levantar polvo y puede ser perjudicial para el usuario o las personas en el entorno. Se recomienda el uso de protección ocular corporal y respiratoria adecuada para reducir el riesgo asociado a la exposición de polvo en suspensión.

Origen:

Fabricado en 3M USA.